



洗車後の 拭き上げ不要

純水器

ピュアニッシュ

Purenish JU-01

ピュアニッシュプラス

PurenishPlus JU-02

ピュアニッシュジャスト

Purenish Just JU-02J

ピュアニッシュプロ

PurenishPro JU-03



動画配信中

水栓・ホースリールにつなぐだけ
水シミの発生を防ぐ


水道水の場合

純水器を使用した場合

水シミの原因は、水道水に含まれる*不純物。


本製品は、内蔵のイオン交換樹脂で水道水の
不純物を除去し水道水を“純水”に変えること
で水シミの発生を防ぎます。

※ナトリウム、カルシウム、塩素、硝酸塩など



イオン交換の仕組み

- 本製品のイオン交換樹脂は、ナトリウム (Na^+)、カルシウム (Ca^{2+}) などを交換する《カチオン交換樹脂》と、塩素 (Cl^-)、硝酸塩 (NO_3^-) などを交換する《アニオン交換樹脂》の2種類が含まれています。
- イオン交換樹脂は水に含まれているイオンを掴み、代わりに元々自分が持っているイオンを離します。



※既に発生しているイオンデポジット、ウォータースポットを除去できるものではありません。本製品は水道水に含まれる塩化物等を取り除き、洗車・窓清掃の際の水シミ(イオンデポジット)の発生を防ぐことができます。イオンデポジット…水中に含まれる塩化物等の不純物が、水が乾いた後に白く残ったもの。ウォータースポット…イオンデポジットの浸食が進行し、塗装面が窪んでしまう現象。※TDS値が0PPMの場合でも、シャンプーの残りや大気中の土埃が乾燥中に付着し、水シミのように残る場合があります。この場合の水シミはイオンデポジットとは異なりますので、再度すすぎ洗いをおこなっていただくか、しっかりと絞ったタオル等で軽く拭いてください。

1 取付簡単！ 接続ワンタッチ



2 乾燥によるカートリッジの 劣化を防ぐ、止水コック



■ 取付方法



■ 付属

- ・ホースセット
3点止め
蛇口コネクター …1
ホースコネクター …2
補助ホース …2.4m
- ・ボタン電池 × 2



- ・イオン交換樹脂カートリッジ
JU-01…1個 JU-02…2個 JU-03…3個

直列で2台連結すると
より効率的に精製が可能です。

カートリッジが精製できる総純水量を超え処理能力が低下 (0→1ppm以上) した場合、純水器を2台繋ぐことで、純水 (0ppm) を精製することができます。また、未使用の純水器を2台繋ぐことで1台で使用した場合より効率的に精製でき、1台あたりの純水量を増やすことが可能です。

1台目 2台目



洗車だけでなく、外の窓掃除でもご使用いただけます。純水器を使用することで水洗い後に水切りワイパーやクロスで拭き上げる必要がありません。

家庭用で使いやすいコンパクトタイプ！

ピュアニッシュ

Purenish JU-01

- サイズ/(約) 幅 31.5×奥行 32.0×高さ 32.0 cm (取っ手含まず)
- 本体重量/(約) 4.5 kg ■カラー/アッシュグレー ■入数/1
- 材質/本体: PP-GF、ABS、TPE ホース: 軟質塩ビ
- 梱包サイズ/(約) 幅 35.6×奥行 35.6×高さ 34.6 cm (小箱)
(約) 幅 73.2×奥行 36.6×高さ 36.2 cm (大箱)
- 梱包重量/小箱 (約) 5.8 kg、大箱 (約) 15.0 kg
- 総純水量/水道水 40-50PPM の場合: (約) 720 L
水道水 80-100PPM の場合: (約) 360 L
- JAN/ 4971715 540067
- 3 点止め蛇口コネクター、ホースコネクター、補助ホース
イオン交換樹脂カートリッジ (1 個)、TDS メーター



ピュアニッシュプラス

PurenishPlus JU-02

- サイズ/(約) 幅 31.5×奥行 32.0×高さ 32.0 cm (取っ手含まず)
- 本体重量/(約) 4.5 kg ■カラー/アッシュグレー ■入数/1
- 材質/本体: PP-GF、ABS、TPE ホース: 軟質塩ビ
- 梱包サイズ/(約) 幅 35.6×奥行 35.6×高さ 34.6 cm (小箱)
(約) 幅 73.2×奥行 36.6×高さ 36.2 cm (大箱)
- 梱包重量/小箱 (約) 7.6 kg、大箱 (約) 16.8 kg
- 総純水量/水道水 40-50PPM の場合: (約) 720 L × 2
水道水 80-100PPM の場合: (約) 360 L × 2
- JAN/ 4971715 540005
- 3 点止め蛇口コネクター、ホースコネクター、補助ホース
イオン交換樹脂カートリッジ (2 個)、TDS メーター

純水採水量、持ち運び、収納に ちょうどよい「ジャストサイズ」

BEAUTIFUL CARS® 監修

ピュアニッシュジャスト

Purenish Just JU-02J

- サイズ/(約) 幅 31.5×奥行 32.0×高さ 52.0 cm
(取っ手含まず)
- 本体重量/(約) 6.8 kg
- カラー/アッシュグレー ■入数/1
- 材質/本体: PP-GF、ABS、TPE ホース: 軟質塩ビ
- 梱包サイズ/(約) 幅 73.5×奥行 38×高さ 60 cm
- 梱包重量/小箱 (約) 8.3 kg、大箱 (約) 18.6 kg
- 総純水量/水道水 40-50PPM の場合: (約) 2,000 L
水道水 80-100PPM の場合: (約) 1,000 L
- JAN/ 4971715 540135
- 3 点止め蛇口コネクター、ホースコネクター
補助ホース、イオン交換樹脂カートリッジ (2 個)
TDS メーター



効率よく純水を精製する 大容量タイプ！

BEAUTIFUL CARS® 監修

ピュアニッシュプロ

PurenishPro JU-03

- サイズ/(約) 幅 31.5×奥行 32.0×高さ 75.0 cm
(取っ手含まず)
- 本体重量/(約) 9.6 kg
- カラー/アッシュグレー ■入数/1
- 材質/本体: PP-GF、ABS、TPE ホース: 軟質塩ビ
- 梱包サイズ/(約) 幅 76.5×奥行 35.5×高さ 36 cm
- 梱包重量/(約) 12.0 kg
- 総純水量/水道水 40-50PPM の場合: (約) 3,600 L
水道水 80-100PPM の場合: (約) 1,800 L
- JAN/ 4971715 540081
- 3 点止め蛇口コネクター、ホースコネクター
補助ホース、イオン交換樹脂カートリッジ (3 個)
TDS メーター



イオン交換樹脂の入れ替えを簡単にできるカートリッジ式を採用！

交換用カートリッジ 2 個セット JUC-02

- 本体重量/(約) 1.9 kg (1 個あたり)
- 入数/2 (小箱) 2 (大箱) ■材質/樹脂、ナイロン (包装用布)
- JAN/4971715 540012
- 梱包サイズ/
(約) 幅 31×奥行 19×高さ 16 cm (小箱)
(約) 幅 39×奥行 33×高さ 18 cm (大箱)



交換用カートリッジ 3 個セット JUC-03

- 本体重量/(約) 1.9 kg (1 個あたり)
- 入数/3 (小箱) 2 (大箱) ■材質/樹脂、ナイロン (包装用布)
- JAN/4971715 540098
- 梱包サイズ/
(約) 幅 46.5×奥行 19×高さ 16 cm (小箱)
(約) 幅 48.5×奥行 39×高さ 18 cm (大箱)



	 ピュアニッシュ JU-01	 ピュアニッシュ プラス JU-02	 ピュアニッシュ ジャスト JU-02J	 ピュアニッシュ プロ JU-03
サイズ	幅 31.5×奥行 32×高さ 32cm	幅 31.5×奥行 32×高さ 32cm	幅 31.5×奥行 32×高さ 52cm	幅 31.5×奥行 32×高さ 75cm
重量	4.5kg	4.5kg	6.8kg	9.6kg
付属カートリッジ数	1 個 (本体内)	2 個 (本体内 + 交換用)	2 個 (本体内)	3 個 (本体内)
純水採水量 (40 ~ 50PPM の場合)	約 720L	約 720L × 2	約 2,000L	約 3,600L
純水採水量 (80 ~ 100PPM の場合)	約 360L	約 360L × 2	約 1,000L	約 1,800L
ユーザースタイル	・持ち運びする方 ・2 台目 サブ機として	・持ち運びする方 ・2 台目 サブ機として	・持ち運びする方 ・PPM 値が高めな地域の方	・1 回の使用量または回数の多い方 ・PPM 値が高めな地域の方

■品質改良の為外観及び仕様は、予告なく変更することもあります。
■製品の色は印刷物のため、実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
■本カタログの掲載内容は、2024年12月現在のものです。

本社 〒955-0852 新潟県三条市南四日町3-7-58
TEL (0256)36-4001 FAX (0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp URL: http://www.greenlife-web.co.jp

●東京支店 ●関西営業所
●九州営業所



株式
会社

グリーンライフ