

# GREEN LIFE 〈取扱説明書〉 スクエアポストダイヤル錠付

FH-713D  
FHM-713D

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

### 部品内容

- 設置の際は、必ず手袋を着用してください。
- 全長 22cm 以内のドライバーをご用意ください。

22cm以内

①ポスト… 1

②木ねじ… 3  
③シール… 6

### 1 開錠番号の設定

- 前扉を開け、錠の裏側のつまみをAからBに切り替えます。  
※右図のようにポストを横向きに置き、aから覗くと錠の裏側を見やすいです。
- 上蓋を開け、錠の表側からダイヤルを回し、お好みの開錠番号に合わせます。
- 錠の裏側のつまみをAに切り替えると設定完了です。

△ 取扱説明書に開錠番号を記入し、保管してください。

#### 開錠方法

ダイヤルを回し開錠番号の数字にします。(初期設定0000)

開錠後は、必ずつまみとダイヤルで施錠してください。

#### 施錠方法

つまみを時計まわりに回し、この状態にします。

つまみを反時計まわりに回し、この状態にします。

ダイヤルを回し開錠番号以外の数字にします。

ダイヤルが開錠番号のままだと施錠されません。

### 2 ポストの取付け

#### 〈柱に取り付ける場合〉

②木ねじ

①ポスト

#### 〈壁に取り付ける場合〉

②木ねじ

①ポスト

壁面

△ 本製品は木ねじを使用していますので、コンクリート等の硬い壁面に取り付けることはできません。その際には、専用のねじをお近くのホームセンター、金物店などで買い求めのうえ取り付けください。

### 3 設置場所への固定

#### 〈柱に取り付ける場合〉

③シール (上下段とも左右2カ所ずつ 計4カ所)

②木ねじ (下段中央1カ所)

Φ4.8mm

#### 〈壁に取り付ける場合〉

③シール (上段左右2カ所 下段中央1カ所 計3カ所)

②木ねじ (下段左右2カ所)

Φ4.8mm

- 柱に取り付ける際は下段中央の穴を、壁に取り付ける際は下段左右2カ所の穴を使用し、②木ねじで①ポストを固定してください。
- ②で仮止めした②木ねじをしっかりと固定してください。
- 取付けに使用しない穴は雨水の浸入防止の為、③シールでふさいでください。  
柱に取り付ける場合… 上下段とも左右2カ所ずつ (計4カ所)  
壁に取り付ける場合… 上段左右2カ所、下段中央1カ所 (計3カ所)

※ポストスタンドをご使用の際は、ポストスタンドの取扱説明書をお読みになり内容を理解したうえでご使用ください。

△ ポストスタンドは㈱グリーンライフ製(別売)をご使用ください。ポスト底面で取付けするタイプのポストスタンドには設置できません。

### 使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

**△ 注意** この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 本製品は郵便物や新聞を受け入れるための物です。その他の目的に使用しないでください。
- △ 鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
- △ 鋼板製のため、お手入れの際には手袋を着用してください。
- △ 本製品の上に物を載せないでください。
- △ 投入口から手を入れないでください。
- △ 雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに郵便物を取り出してください。
- △ 本製品は必ず本書の通りに固定してください。  
固定しない場合、本製品が破損・変形するおそれがあります。  
(ポストスタンドをご使用の際は、ポストスタンドの取扱説明書を参照してください。)
- △ 前扉をかける際は、手を添えながら開けてください。
- △ 郵便物を取り出した後は、必ず扉を閉めて施錠してください。開錠状態のまま放置すると、衝撃や荷物がもたれかかった重みで前扉が開くおそれがあります。
- △ 上蓋、前扉を閉める際、指をはさまないようにご注意ください。
- △ 上蓋、前扉は開けたままにしないでください。
- △ 郵便、メール便受取の場合は4kg以上のものを入れないでください。
- △ 製品および前扉にぶら下がったりしないでください。

#### 開錠番号 初期設定 0000

設定した開錠番号をメモして大切に保管してください。

■ 製品仕様 ■ 材質(仕上げ): 金属部… 亜鉛めっき鋼板(焼付塗装) 樹脂部… ポリプロピレン

ご不明点がございましたら、二次元コードよりWebサイトの「お問合せ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。通信料金はお客様の負担となります。

フリーダイヤル 受付窓口 **0120-717152**

受付時間 9:00~17:00 (土・祭日・夜間・留守番電話になります。)

- スチールのお手入れ方法  
著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、からぶきしてください。  
◎ たわし(金属たわし等)や研磨剤入りの洗剤、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。傷・変色等の原因になります。
- 受取り可能サイズ

幅 340mm  
奥行 260mm  
高さ 35mm まで

株式会社 **グリーンライフ**

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58  
〒955-0852 TEL.(0256)36-4001(代)  
FAX.(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp  
URL: https://www.greenlife-web.co.jp

FH-713D 00